

ALGEMENE VOORWAARDEN LEMO CONNECTORS NEDERLAND B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LEMO Connectors Nederland B.V. (hierna: LEMO) en haar klanten, alsmede op afzonderlijke overeenkomsten die later worden gesloten en al dan niet verband houden met eerdere overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. Aanbieding en aanvaarding

Elke aanbieding van LEMO is vrijblijvend. De geldigheidsduur van aanbiedingen van LEMO bedraagt 30 dagen. Een overeenkomst komt pas tot stand op de dag waarop LEMO de orderbevestiging naar de klant verstuurt (al dan niet elektronisch).

2. Documentatie, catalogi, tekeningen, dimensionale beschrijvingen etc.

LEMO werkt er constant aan om de kwaliteit van haar producten te verbeteren; de prijzen, aanwijzingen en illustraties die voorkomen in de documentatie van LEMO kunnen veranderen.

3. Prijzen

Tenzij anders bepaald zijn de prijzen die door LEMO opgegeven zijn bruto prijzen in Euro, inclusief verpakkingskosten en eventuele verzendkosten binnen de Benelux. Verzendkosten buiten de Benelux komen voor rekening van de klant. Fiscale- en andere heffingen of rechten komen voor rekening van de klant. De prijzen genoemd in de overeenkomst kunnen veranderen als gevolg van economische of technische omstandigheden. In dat geval zal LEMO de klant dit berichten en staat het de klant bij een gestegen prijs vrij de order te annuleren, zonder dat de klant of LEMO recht heeft op enige vergoeding.

4. Betaling

De klant is gehouden facturen van LEMO tijdig te betalen, zonder opschorting of verrekening. Indien de order is geplaatst door meerdere (rechts- of natuurlijke) personen, zijn zij allen hoofdelijk verbonden tot betaling. LEMO is gerechtigd te vragen om betalingszekerheid wanneer haar dit geraden voorkomt, en de klant is alsdan verplicht die zekerheid per omgaande te stellen. Bij niet tijdige betaling of het niet stellen van gevraagde zekerheid is LEMO gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

5. Levertijden

De levertijden zijn altijd indicatief en kunnen gewijzigd worden, zulks mede in verband met de afhankelijkheid van leveranciers van ruwe materialen. In geval een levertijd met meer dan 30 dagen wordt overschreden kan de overeenkomst door de klant zonder ingebrekestelling of recht op schadevergoeding worden geannuleerd.

6. Aflevering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt aflevering van de bestelde goederen plaats ten kantore van LEMO (ex Works). Eventuele verzending geschiedt voor risico van de klant, ook in het geval LEMO geheel of gedeeltelijk de kosten draagt. Indien de klant tijdig heeft aangegeven een transportverzekering te wensen en dit vervolgens schriftelijk overeengekomen is met LEMO, zal door LEMO op kosten van de klant een transportverzekering worden afgesloten. De klant draagt zorg voor de nakoming van eventueel benodigde

formaliteiten, waaronder douaneformaliteiten.

Wanneer de klant niet meewerkt aan de aflevering van de gekochte goederen op het door LEMO doorgegeven tijdstip, zullen de goederen vanaf het tijdstip dat aflevering gepland was in voorraad gehouden worden op kosten en risico van de klant.

7. Klachten

De klant dient de goederen terstond na ontvangst te controleren, zowel op zichtbare gebreken als op functionaliteit. Alle klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan LEMO binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen in geval van redelijkerwijs na controle te constateren klachten, terwijl overige klachten binnen 8 dagen na constatering van de klacht schriftelijk dienen te worden gemeld aan LEMO, bij gebreke waarvan de aanspraken ter zake vervallen. LEMO dient de gelegenheid te krijgen de klachten te onderzoeken op hun aard en juistheid.

8. Garantie en exoneratie

LEMO garandeert de door haar geleverde producten gedurende 12 maanden na eerste aflevering conform het navolgende. Tijdig gemelde gebreken aan haar producten zullen binnen 12 maanden na aflevering kosteloos worden hersteld, voor zover deze gebreken niet het gevolg zijn van normale slijtage, verkeerd gebruik of het niet opvolgen van instructies omtrent het gebruik of de veiligheid. De garantie vervalt wanneer reparaties of wijzigingen aan de geleverde goederen plaatsvinden door de klant of door derden, zonder de voorafgegaane toestemming van LEMO.

Indien de uitvoering van een overeenkomst door LEMO of haar hulppersonen leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter grootte van de door de klant betaalde prijs voor de desbetreffende order waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. LEMO is echter nimmer aansprakelijk is voor gevolgschade, indirecte schade en bedrijfsschade. Iedere aansprakelijkheid – voor welke schade ook - is in ieder geval beperkt tot €2.500,-. Alle rechten in verband met aansprakelijkheid van LEMO vervallen 1 jaar na de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9. Retournering

Goederen of onderdelen die teruggestuurd worden naar LEMO dienen in alle gevallen vergezeld te zijn van een kopie van het aankoopbewijs en de factuur, en het NCR-nummer dat bij melding van de klacht verkregen wordt van LEMO. Verzending dient plaats te vinden in de originele verpakking of in een andere verpakking die toereikend is om de goederen te beschermen.

10. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de risico overgang op het moment van aflevering blijven alle door LEMO geleverde zaken haar eigendom, tot op het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LEMO uit hoofde van enige met LEMO gesloten overeenkomst, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente en kosten) daaronder begrepen.

11. Rechts- en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen LEMO en haar klant wordt beheerst door het Nederlandse recht, waarbij het Weens Koopverdrag niet van toepassing is. Alle geschillen tussen LEMO en haar klanten worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank Haarlem.